




FWU63D



**Coffret FW encastré 216 modules, vide, IP30, classell, niche 957x815x115mm**

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Hauteur                                    | 1003 mm |
| Largeur                                    | 853 mm  |
| Profondeur                                 | 125 mm  |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm    |

#### Sécurité

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Classe de protection (IP) | IP30         |
| Classe de protection      | Classe II    |
| Type de verrouillage      | Sans serrure |
| Résistance aux chocs IK   | IK09         |

#### Equipement

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Nombre de travée de large                | 3 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 6 |

#### Installation, montage

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Montage sur                 | Encastré<br>Cloison creuse |
| Adapté à un usage extérieur | Non                        |

#### Matière

|            |               |
|------------|---------------|
| Couleur    | Blanc pur     |
| Code RAL   | 9010          |
| Traitement | Thermolaquage |
| Matériau   | Acier         |

#### Equipement

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de rangées | 6 |
|-------------------|---|

#### Couvercle, porte

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes               | 2   |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

#### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|