



HW1E316FB

Interruttore automatico aperto hw+ HW1 66kA 1600A 3P fisso sentinel

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	1600 A
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-2	66 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-2	55 kA

Durata

Durata elettrica e numero di cicli	8000
Numero di manovre	30000

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale Ui	1000 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp	12000 V
Tipo di tensione di alimentazione	AC

Resistenza meccanica

Resistenza interna	25 $\mu\Omega$
--------------------	----------------

Architettura

Numero di poli	3
Tipo di costruzione del dispositivo	Fissa incorporata

Unità di sgancio

Tempo di risposta alla chiusura	50 ms
---------------------------------	-------

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì