



HW1W316DS

**Interruptor de maniobra HW1 extraíble 3P 1600A**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

|                                                                                                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada                                                                     | 1600 A |
| Corriente asignada de corta duración admisible $I_{cw}$ t=1 s 220 - 240 V AC según IEC 60947-3 | 55 kA  |
| Corriente asignada de corta duración admisible $I_{cw}$ t=1 s 380 - 415 V AC según IEC 60947-3 | 55 kA  |

**Arquitectura**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Número de polos                      | 3         |
| Tipo de construcción del dispositivo | Extraíble |

**Tensión**

|                                                       |         |
|-------------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento $U_i$                 | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada ( $U_{imp}$ ) | 12000 V |

**Frecuencia**

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Condiciones de uso**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

**Sostenibilidad**

|                |    |
|----------------|----|
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS  | Sí |