



945172501

Integro Flow Gniazdo zasilające 12 V, samochodowe, brąz

Właściwości techniczne

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Napięcie

Napięcie znamionowe	12 V
---------------------	------

Napięcie znamionowe	24 - 24 V
---------------------	-----------

Materiały

Kolor	Brązowy
-------	---------

Kod RAL	8017
---------	------

Wykończenie powierzchni	Mat
-------------------------	-----

Materiał	Tworzywo termoplastyczne
----------	--------------------------

Obróbka	Stan surowy
---------	-------------

Wymiary

Wysokość	55,50 mm
----------	----------

Zakres głębokości wbudowania	30 mm
------------------------------	-------

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	Końcówka pierścieniowa
------------------	------------------------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
----------------	----------------

Rodzaj montażu	Instalacja poprzez wbudowanie Mocowanie śrubowe
----------------	--

Sprzęt

Obrócona wkładka centralna	Nie
----------------------------	-----

Z pokrywą uchylną	Nie
-------------------	-----

Z lampką sygnalizacyjną	Nie
-------------------------	-----

Z zamkiem	Nie
-----------	-----

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Nie
---------------------------------	-----

Odporność na uderzenie IK	IK05
---------------------------	------

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
-----------------------------	-----

Z oświetleniem funkcyjnym	Nie
---------------------------	-----

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Oslona	Oslona centralna
--------	------------------

Ochrona	Bez zwiększonej ochrony styków
---------	--------------------------------

Typ połączenia	Z podłączeniem wtyczki płaskiej
----------------	---------------------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
---------------------------	-----

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----