



LNH1250M

Fusível de facas NH1 gG 250A 500V

Características técnicas

Arquitetura

Curva	gG
-------	----

Fusível

Dimensão do fusível	NH1
---------------------	-----

Características do fusível	gG
----------------------------	----

Tensão

Tipo de alimentação de tensão	AC/DC
-------------------------------	-------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	250 A
------------------	-------

Condições de utilização

Isolado	Não
---------	-----

Principais atributos elétricos

Capacidade nominal de interrupção de curto-circuito Icn AC de acordo com a IEC60898-1	120 kA
---	--------

Potência

Potência total dissipada em IN	20 W
--------------------------------	------

Dimensões

Altura	64,50 mm
--------	----------

Largura	135 mm
---------	--------

Profundidade	135 mm
--------------	--------

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
-------------------	-----

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----