



BDA363E

### Bloc différentiel 3P 63A 30mA type A

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Tension nominale d'isolation Ui	500 V
Tension assignée de tenue aux chocs Uimp	4000 V

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Courant électrique

Courant différentiel assigné Idn	30 mA
Courant assigné nominal	63 A

##### Architecture

Nombre de pôles	3
Position du neutre	Droite

##### Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

##### Installation, montage

Couple de serrage	2,90 - 2,90 Nm
Couple de serrage nominal borne basse	2,90 - 2,90 Nm

##### Connectivité

Alignement des bornes basses pour produits modulaires	Borne alignée
---	---------------

##### Dimensions

Hauteur	70 mm
Largeur	52,50 mm
Profondeur	92 mm

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----