



BDA363E

## Differentieelblok 3P 63A 30mA type A

### Technische karakteristieken

#### Spanning

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Nominale spanning Ue            | 230 - 230 V |
| Nominale isolatiespanning Ui    | 500 V       |
| Nominale stoothoudspanning Uimp | 4000 V      |

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 50 Hz |
|------------|------------|

#### Elektrische Stroom

|                                        |       |
|----------------------------------------|-------|
| Nominale aardlekstroom I <sub>Δn</sub> | 30 mA |
| Nominale stroom                        | 63 A  |

#### Architectuur

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Aantal polen          | 3      |
| Positie N-aansluiting | Rechts |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 3 |
|----------------|---|

#### Installatie, montage

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Nominaal aandraaimoment           | 2,90 - 2,90 NM |
| Aandraaimoment aansluitklem onder | 2,90 - 2,90 NM |

#### Connectiviteit

|                                                        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|
| Uitlijning onderaansluiting voor modulaire componenten | Gelijke hoogte |
|--------------------------------------------------------|----------------|

#### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 70 mm    |
| Breedte | 52,50 mm |
| Diepte  | 92 mm    |

#### Duurzaamheid

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|