



FWU51S

Feldverteiler UP 60PLE mit univers, IP30, SKII, Nischenmaße 807x315x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Außenbereich	Nein
---------------------------	------

Montage auf	Unterputz Hohlwand
-------------	-----------------------

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	5
---------------------	---

Anzahl Reihen	5
---------------	---

Anzahl Felder	1
---------------	---

Mit Schloss	Nein
-------------	------

Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja
-------------------------------	----

Kapazität

Anzahl Module	60
---------------	----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
--	------

Mit Leitungseinführung	Ja
------------------------	----

Abmessungen

Höhe	853 mm
------	--------

Breite	353 mm
--------	--------

Tiefe	125 mm
-------	--------

Einbauhöhe	802 mm
------------	--------

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	310 mm
--------------	--------

Einbautiefe	112 mm
-------------	--------

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klapgriff mit Vorreiber
----------------------------	-------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	2
---------------------------------------	---

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
-----------	-------

RAL Nummer	9010
------------	------

Farbe	Reinweiß
-------	----------

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
-------------------------	----

Mit Montageplatte	Nein
-------------------	------

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----