



MC110A

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	10 A
Märkkortslutningbrytförmåga Icn under 230V AC enligt IEC60898-1	6 kA
Märkström vid 20°C	10,80 A
Märkström 30°C	10 A
Märkström 35°C	9,60 A
Märkström vid 40°C	9,20 A
Märkström vid 45°C	8,80 A
Märkström vid 50°C	8,40 A
Märkström 55°C	8 A
Märkström 60°C	7,60 A
Märkström 70°C	6,80 A

Arkitektur

Antal poler	1P
Kurva	C

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Elektriska huvudattribut

Märkkortslutningbrytförmåga Icn (IEC 60898-1)	6 kA
---	------

Spänning

Märkdriftspänning Ue	230 - 400 V
Nominell isolationsspänning Ui	500 V
Nominell impulsstyddspänning Uimp	4000 V

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Anslutning

Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, solid ledare	1 - 25 mm ²
Anslutningsarea ingång och utgång med skruvar, flexibla ledare	1 - 16 mm ²

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	2,80 - 2,80 Nm
-----------------------------	----------------

Användningsförhållanden

Föroreningsgrad enligt IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Energibegränsningsklass I ² t	3
Luftfuktighetsskydd	För alla klimat

Ström

Total effektförlust vid nominell märkström	1,80 W
--	--------

Anslutning

Anslutningstyp	Skruvterminal
----------------	---------------

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	68 mm