



LT0050

Rastavljač NH000, 3x100A, za DIN šinu, ulaz/izlaz: 50mm²

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	100 A
Nazivna kratkotrajna podnosiva struja I _{cw} 1s IEC 60947	1,20 kA
Prihvatljivi iznos struje AC22 kategorija B	100 A

Osigurač

Veličina osigurača	NH000
--------------------	-------

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča	2.5 - 50 mm ²
Presjek krutog provodnika	2.5 - 50 mm ²

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 55 °C
-------------------	-------------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment	4,50 - 4,50 Nm
------------------------	----------------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Snaga

Ukupni gubitak snage pri I _N	10 W
---	------

Izdržljivost

Broj mehaničkih operacija	1700
Električna izdržljivost u broju ciklusa	300
Ukupni vijek trajanja (mehanička i električna izdržljivost) IEC 60947-3 Tabela 4	2000

Napon

Nazivni izolacijski napon U _i	1000 V
Nazivni impulsni podnosivi napon U _{imp}	6000 V

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP3X
-------------------------------	------

Dimenzije

Visina	216 mm
Širina	53 mm
Dubina	80 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na	Montažna ploča DIN šina
---------------	----------------------------

Održivost

Bez halogena	Da
REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da