



FWU53S

**Coffret FW encastré 5 rangées 180 modules, IP30, classell, niche 807x815x115mm**

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Adapté à un usage extérieur | Non                        |
| Montage sur                 | Encastré<br>Cloison creuse |

#### Courant électrique

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 125 A |
|-------------------------|-------|

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Nombre de rails           | 15  |
| Nombre de rangées         | 5   |
| Nombre de travée de large | 3   |
| Avec fermeture            | Non |
| Borne à conducteur neutre | Oui |

#### Capacité

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 180 |
|-------------------|-----|

#### Fonctions

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Interrupteur principal de protection | Non |
| Avec guide-câble                     | Oui |

#### Dimensions

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Hauteur                | 853 mm |
| Largeur                | 853 mm |
| Profondeur             | 125 mm |
| Hauteur d'encastrement | 802 mm |
| Largeur de montage     | 810 mm |

#### Couvercle, porte

|                  |   |
|------------------|---|
| Nombre de portes | 2 |
|------------------|---|

#### Dimensions

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Profondeur de montage | 112 mm |
| Largeur en modules    | 36     |

#### Couvercle, porte

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Type de poignée                | Loquet rabattable |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non               |

#### Raccordement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre d'entrée de câbles | 6 |
|---------------------------|---|

#### Connectivité

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de montage | Fixation par vis |
|-----------------|------------------|

#### Matériau

|          |           |
|----------|-----------|
| Matériau | Acier     |
| Code RAL | 9010      |
| Couleur  | Blanc pur |

#### Équipement

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Borne de mise à la terre  | Oui |
| Plaque de montage incluse | Non |

#### Sécurité

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Classe de protection      | Classe II |
| Résistance aux chocs IK   | IK09      |
| Classe de protection (IP) | IP30      |

---

**Sécurité**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Type de verrouillage     | Sans serrure |
| Test au fil incandescent | 850 °C       |

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|