



FWU51S

Feldverteiler UP 60PLE mit univers, IP30, SKIL, Nischenmaße 807x315x115mm

Technische Eigenschaften

Installation, Montage

Geeignet für Aussenbereich	Nein
Montage auf	Unterputz Hohlwand

Elektrischer Strom

Nennstrom	125 A
-----------	-------

Ausstattung

Anzahl der Schienen	5
Anzahl Reihen	5
Anzahl Felder	1
Mit Schloss	Nein
Mit Neutralleiterklemmenblock	Ja

Kapazität

Anzahl Module	60
---------------	----

Funktionen

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät	Nein
Mit Leitungseinführung	Ja

Abmessungen

Höhe	853 mm
Breite	353 mm
Tiefe	125 mm
Einbauhöhe	802 mm

Abdeckung, Tür

Anzahl Schranktüren	1
---------------------	---

Abmessungen

Einbaubreite	310 mm
Einbautiefe	112 mm

Abdeckung, Tür

Ausführung des Handgriffes	Klappgriff mit Vorreiber
----------------------------	--------------------------

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	12
-----------------------------	----

Abdeckung, Tür

Mit transparentem Deckel/Tür	Nein
------------------------------	------

Anschluss

Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen	2
---------------------------------------	---

Konnektivität

Montageart	Schraubbefestigung
------------	--------------------

Werkstoff

Werkstoff	Stahl
RAL Nummer	9010
Farbe	Reinweiß

Ausstattung

Mit Erdungsklemmenblock	Ja
Mit Montageplatte	Nein

Sicherheit

Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK	IK09
IP-Klasse (Ingress Protection)	IP30
Schließungstyp	Ohne Schloss
Glühdrahttest	850 °C

Nachhaltigkeit

RoHS-konform	Ja
--------------	----