



20342089

Термостат для підлоги, з датчиком, 16А/250В, пол.білизна, R.1/R.3

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Електричний струм

Номінальний струм 16 А

Максимальний комутаційний струм 16 А

Напруга

Номінальна напруга 230 - 230 V

Електроживлення

Напруга живлення 230 В AC

Частота

Частота 50 - 50 Hz

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту 10 - 50 °C

Матеріали

Colour Полярна білизна

Код RAL 9010

Обробка поверхні Глянцевий

Матеріал Метал
Пластик

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 71 mm

Ширина 71 mm

Глибина 50,20 mm

Екран

З дисплеєм Ні

Обладнання

Перемикання різниці температур 1 K

Тип термостату Регулятор теплої підлоги

Тип датчика Датчик теплої підлоги

З обігрівачем Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Під'єднання

Тип контактів 1NO

Сумісність

Тип керування HVAC Опалення

Умови використання

Клас енергоефективності I (1%)

Тексти

Режим встановлення Без розпірних лап

Тип з'єднання З гвинтовими клемами

Теплова рециркуляція З тепловою віддачею

Відбиток З написом

Вузол з окремим підключенням для нічного зниження

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так
