



20342045

**Termostato con contacto NA, para suelo radiante, R.x, negro, brillo**

**Características técnicas**

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Rotativo
-------------------------------	----------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	16 A
Corriente máxima de conmutación	16 A

**Tensión**

Tensión nominal	230 - 230 V
Tensión asignada	230 V

**Power supply**

Tensión de alimentación	230 V AC
-------------------------	----------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

**Configuración**

Temperatura de consigna confort	10 - 50 °C
---------------------------------	------------

**Materiales**

Colour	Negro
Código RAL	9005
Acabado de la superficie	Brillante
Material	Metal Plástico
Tratamiento	Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	50,20 mm

**Pantalla**

Con visualizador	No
------------------	----

**Equipo**

Diferencia de temperatura de conmutación	1 K
Tipo de termostato	Regulador de suelo radiante
Tipo de sonda	Sonda de calefacción por suelo radiante

**Conexión**

Tipo de contactos	1NO
-------------------	-----

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
-------------------------	------

**Condiciones de uso**

Clase de eficiencia energética	I (1%)
--------------------------------	--------

**Texto**

Tipo de montaje	Sin garras de expansión
Tipo de conexión	Con bornes roscados
Recuperación térmica	Con recuperación térmica
Inscripción	Con inscripción
Unión	Con conexión aparte para modo reducción nocturna

**Sostenibilidad**

REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí