



CPH580M

Interruptor diferencial 2P 80A 300mA tipo A HI selectivo

Características técnicas

Arquitectura

Tipo de polo	1P+N
--------------	------

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	80 A
Corriente diferencial asignada I _{dn}	300 mA
Poder de cierre y de corte I _{dm}	1,25 kA
Corriente asignada condicional de cortocircuito I _{nc} según EN61008-1	10 kA
Corriente asignada a -25°C	80 A
Corriente asignada a -20°C	80 A
Corriente asignada a -15°C	80 A
Corriente asignada a -10°C	80 A
Corriente asignada a -5°C	80 A
Corriente asignada a 0°C	80 A
Corriente asignada a 5°C	80 A
Corriente asignada a 10°C	80 A
Corriente asignada a 15°C	80 A
Corriente asignada a 20°C	80 A
Corriente asignada a 25°C	80 A
Corriente asignada a 30°C	80 A
Corriente asignada a 35°C	80 A
Corriente asignada a 40°C	80 A
Corriente asignada a 45°C	80 A
Corriente asignada a 50°C	80 A
Corriente asignada a 55°C	80 A
Corriente asignada a 60°C	80 A
Corriente asignada a 65°C	80 A
Corriente asignada a 70°C	75 A

Instalación, montaje

Par de apriete nominal del terminal superior	3,60 - 3,60 Nm
Par de apriete nominal del terminal inferior	3,60 - 3,60 Nm

Tensión

Tensión asignada de empleo en alterna	230 - 230 V
Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de aislamiento U _i	500 V
Constante dieléctrica	2 kV
Resistencia a picos de tensión asignada (U _{imp})	4000 V
Tensión asignada soportada al impulso U _{imp} IEC60947-3	6000 V
Tensión máx. de servicio	253 V

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Capacidad

Número de módulos	2
-------------------	---

Compatibilidad

Adecuado para carril DIN	Sí
--------------------------	----

Seguridad

Tipo de corriente residual	A HI SEL
Índice de protección IP	IP20

Instalación, montaje

Tipo de conexión superior para aparatos modulares	Borne a tornillo
Tipo de conexión inferior para aparatos modulares	biconnect

Ficha de datos de producto

CPH580M

Conexión	
Sección transversal de salida con tornillos, para conductores rígidos	1 - 50 mm²
Sección transversal de salida con tornillos, para conductores flexibles	1 - 35 mm²
Potencia	
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	10,90 W
Condiciones de uso	
Altitud	2000 m
Temperatura de funcionamiento	-25 - 65 °C
Endurancia	
Endurancia eléctrica en número de ciclos	10000
Endurancia mecánica en número de maniobras	20000
Conectividad	
Tipo de conector/enchufe	Borne de tornillo
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modulares	Bornes alineados
Dimensiones	
Altura	85 mm
Anchura	36 mm
Profundidad	70 mm