



HIC425G

Conmutador motorizado automatico 4x160A

Características técnicas

Tensión

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Tensión asignada de empleo en alterna | 380 - 415 V |
|---------------------------------------|-------------|

Corriente eléctrica

|                                                   |        |
|---------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada                        | 160 A  |
| Poder de corte condicional Icc con fusibles gl-gG | 100 kA |

Potencia

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1 | 105000 W |
|-----------------------------------------------|----------|

Arquitectura

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Número de polos                      | 4    |
| Tipo de construcción del dispositivo | Fijo |

Compatibilidad

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Adecuado para perfil DIN             | No |
| Adecuado para cuadro de distribución | Sí |

Instalación, montaje

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Montaje en | Placa de fijación |
|------------|-------------------|