



EH110A

**Int. Orario Elettromecc. Giorn.- 6/24V Ac/Dc - 1 Sc 16A - Man-0-Aut - 3 Mod.Din**

### Caratteristiche tecniche

#### Equipaggiamento

Numero di canali 1

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Potenza

Potenza lampada ad incandescenza 900 - 900 W

#### Connessione

Numero di contatti 1

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -10 - 50 °C

#### Numero di moduli

Numero di moduli 3

#### Serie

Altezza 90 mm

Larghezza 54 mm

Profondità 65 mm

#### Testo

Tipo di connessione Con morsetti a vite

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale d'impiego CA 6 - 24 V

#### Impostazioni

Passi di programma Passo di programma: 24 ore

#### Illuminazione

Potenza della lampada LED 450 W

#### Sostenibilità

Conformità ROHS Sì