



WH50821103A

kallysto pr. de charge: USB type A + type C 18W PD + face combinaison Gris Clair

#### Caractéristiques techniques

##### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 1 |
|-------------------|---|

##### Connectivité

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Type de connexion / prise    | Raccordement filaire |
| Type de connecteur/prise USB | AC                   |

##### Tension

|                  |       |
|------------------|-------|
| Tension nominale | 230 V |
|------------------|-------|

##### Dimensions

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Hauteur                              | 60 mm |
| Largeur                              | 60 mm |
| Profondeur                           | 47 mm |
| Profondeur de montage                | 7 mm  |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 40 mm |

##### Accessoires

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Avec fusible fin               | Non |
| Comporte un champ d'étiquetage | Non |

##### Matière

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Couleur               | Gris clair |
| Code RAL              | 7035       |
| Matière               | Duroplast  |
| Traitement de surface | Non traité |

##### Tension

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Tension d'entrée  | 230 - 230 V |
| Tension de sortie | 5 - 12 V    |

##### Courant électrique

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Courant assigné nominal | 13 A    |
| Courant de sortie       | 3000 mA |

##### Textes

|                        |                                                                                 |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Connecteurs / Douilles | Avec prise USB type A + type C                                                  |
| Fusible                | Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)     |
| Type de raccordement   | Prise secteur avec bornes enfichables, prise de charge USB avec bornes à visser |
| Protection             | Sans protection renforcée contre les contacts accidentels                       |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|