



LAR02MKS

Leitungsauslass mit Metall Klappdeckel Spannungsbereich >32mm Silber

Technische Eigenschaften

Anleitung

|             |      |
|-------------|------|
| Bodenpflege | Nass |
|-------------|------|

Architektur

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Mit Bodenbelagsschutzrahmen | Ja |
|-----------------------------|----|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Mit Bodenbelagsaussparung | Nein |
|---------------------------|------|

Abdeckung, Tür

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Deckelausführung | Ohne Deckel |
|------------------|-------------|

Abmessungen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Einbaudurchmesser | 122 mm |
|-------------------|--------|

Installation, Montage

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Geeignet für Bodenvertiefungen | Ja |
|--------------------------------|----|

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | Ja |
|--------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Geeignet für Feuchtreinigung | Ja |
|------------------------------|----|

Werkstoff

|              |        |
|--------------|--------|
| Produktfarbe | Silber |
|--------------|--------|

|       |        |
|-------|--------|
| Farbe | Silber |
|-------|--------|

Einsatzbedingungen

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Vertikale Last über große Oberfläche (schwere Last) | 15 kN |
|-----------------------------------------------------|-------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Vertikale Last auf kleine Oberfläche | 3 kN |
|--------------------------------------|------|

Sicherheit

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Schutzart IP im ungenutzten Zustand | IP66 |
|-------------------------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| Stoßfestigkeit IK | IK10 |
|-------------------|------|

Nachhaltigkeit

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS-konform | Ja |
|--------------|----|

Abbildungen | Zeichnungen

