



SPB013

Cartouche 40kA 440V

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Tension

Tension assignée d'emploi U_e	230 - 400 V
Tension maximale de régime permanent U_c suivant IEC61643-1	440 V
Niveau de protection U_p IEC61643-1 Niveau de protection contre les tensions U_p selon IEC61643-1	1,35 kV
Niveau de protection U_p L-PE/N-PE selon IEC61643-11	1,50 kV
Niveau de protection U_p L-N/PEN selon IEC61643-11	1350 V

Courant électrique

Courant nominal de décharge (I_n) 8 - 20 μ s, IEC61643) L-N(PEN)/ N-PE IEC61643	20 kA
Protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible)	125 A
Décharge maximale (I_{max}) L-N(PEN)/ N-PE	40 kA

Dimensions

Hauteur	52,4 mm
Largeur	17,5 mm
Profondeur	55,3 mm

Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 80 °C
------------------------	-------------

Type de réseau

Type de réseau	IT TN TT
----------------	----------------

Normes

Classe d'exigence IEC61643	T2
----------------------------	----

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui