
Fiche technique du produit
TYA663A



TYA663A

IP20

Module de sortie pour l'éclairage variable : 3 sorties directe 300W

Caractéristiques techniques

Tension	
Tension de service par bus	21 - 32 V
Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus
Tension auxiliaire	230 - 230 V
Courant électrique	
Consommation de courant bus (transfert de données)	2,30 mA
Courant assigné nominal	0 A
Fréquence	
Fréquence	50 - 60 Hz
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 45 °C
Raccordement	
Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm²
Type de connexion / prise	DRA (DIN-rail adapter)
Equipement	
Nombre de sorties	3
Type de variateur	Universel
Avec batterie	Non
Capacité	
Nombre de modules	6
Puissance	
Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	300 W
P max. avec lampes à incandescence	900 - 900 W
Puissance du variateur	900 - 900 W
Connectivité	
Avec système bus radio-KNX	Non
Type de raccordement	QuickConnect
Éclairage	
Lampes LED réglables 230 V	60 - 60 W
Réglages	
Modes de configuration supportés	ETS
Textes	
Fusible	Protection contre les surchAuffes (affichage à LED) Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED)
Mode de fonctionnement	1 Mode 1, 2 ou 3 canaux possible Coupleur de charge de 2 ou 3 canaux pour augmenter la puissance de sortie réglable via un sélecteur
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage Valeurs de variation minimales/maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
Fonction	Fonction d'apprentissage activable via le bus pour le Fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Porte-étiquette de grande taille

Textes

Protection	Avec protection contre la surchAuffe, les surcharges et les courts-circuits