



tehalit.WA Moduł przeciwprzep. wymienny do gniazda SCHUKO

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 - 250 V
---------------------	-------------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Maks. rozładowanie (I _{max}) L-N (PEN)/N-PE	5 kA
---	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 60 °C
-------------------------	------------

Konfiguracja sieci

Rodzaj sieci	TN-S
--------------	------

Normy

Klasa wymagań IEC 61643 T3

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
------------------------------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----