




VEE0912E

Tampa encas. Rect. 253x200 18M Aço inox

Características técnicas

Arquitetura

Com estrutura de proteção para pavimento	Sim
Com ranhura para pavimento	Sim

Dimensões

Profundidade da montagem	84 mm
Largura incorporada	253 mm
Comprimento para embutir	200 mm
Comprimento	224 mm
Largura	272 mm
Espessura do rebaixo do tapete	12 mm

Configuração

Tamanho da instalação (instalações sob o piso)	E09
--	-----

Instalação, montagem

Adequado para montagem em soalho de cavidade	Sim
Adequado para instalação em betão	Sim
Adequado para utilização no exterior	Não
Adequado para instalação em piso elevado	Sim
Adequado para limpeza húmida	Não

Instruções

Manutenção do piso	Seco
--------------------	------

Materiais

Material	Aço inoxidável
Tratamento	Galvanizado

Tampa, porta

Material da cobertura	Poliamida (PA)
-----------------------	----------------

Condições de utilização

1,5 kN

Funções

Adequado para canal de subsolo	Sim
--------------------------------	-----

Forma

Forma	Retangular
-------	------------

Texto

Saída do cabo	Com saída de cabo na tampa
---------------	----------------------------

Materiais

Cor	Aço inoxidável
-----	----------------

Conexão

Número de entradas de condutores	1
Número de tomadas SCHUKO	9

Equipamento

Número de dispositivos embutidos	9
Número de caixas de saída	3

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK08
Classe de proteção em condições não utilizadas	IP30

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas

