




KYB16E

## Schutzleiterklemme 16mm<sup>2</sup>, Stecktechnik

### Technische Eigenschaften

#### Elektrischer Strom

|           |     |
|-----------|-----|
| Nennstrom | 0 A |
|-----------|-----|

#### Leistung

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Gesamtverlustleistung unter Nennstrom | 1 W |
|---------------------------------------|-----|

#### Abmessungen

|        |          |
|--------|----------|
| Höhe   | 47,70 mm |
| Breite | 94 mm    |
| Tiefe  | 12 mm    |

#### Werkstoff

|           |               |
|-----------|---------------|
| Werkstoff | Polyamid (PA) |
|-----------|---------------|

#### Installation, Montage

|             |             |
|-------------|-------------|
| Montage auf | DIN Schiene |
|-------------|-------------|

#### Anschluss

|                                           |                        |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter | 4 - 16 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter   | 4 - 16 mm <sup>2</sup> |

#### Nachhaltigkeit

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC frei | Ja |
| RoHS-konform    | Ja |