




BDC380E

Blocco differenziale 3P $\leq 125\text{A}$ tipo AC 30mA 6M

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale	125 A
Sensibilità $I_{\Delta n}$	30 mA

Architettura

Numero di poli	3
----------------	---

Protezione

Tipo di corrente residua	AC
--------------------------	----

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i	500 V
Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp}	6000 V

Connessione

Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi	10 - 70 mm ²
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili	10 - 50 mm ²

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Allineamento inferiore per dispositivi modulari	Terminali allineati

Serie

Altezza	103 mm
Larghezza	187 mm
Profondità	69 mm

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----

Illustrazioni | Disegni

