



TYC120

### Gateway EnOcean KNX

#### Características técnicas

##### Tensão

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tensão de funcionamento do bus | 21 - 32 V        |
| Tipo de alimentação de tensão  | CC (abreviatura) |

##### Modo de configuração

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Modo de configuração suportado | ETS |
|--------------------------------|-----|

##### Potência

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Consumo de corrente | 12 mA |
|---------------------|-------|

##### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP20 |
|-----------------------|------|

##### Frequência

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Frequência de transmissão/recepção de rádio | 868,30 - 868,30 MHz |
|---------------------------------------------|---------------------|

##### Condições de utilização

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Temperatura de funcionamento | -5 - 45 °C |
|------------------------------|------------|

##### Dimensões

|              |       |
|--------------|-------|
| Largura      | 81 mm |
| Profundidade | 25 mm |

##### Conexão

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Tipo de conector | Terminal de ligação |
|------------------|---------------------|

##### Texto

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Função             | Cada canal pode ser configurado com diferentes funções<br>Funções do recetor EnOcean para conversão em telegramas<br>KNX: incluindo comutação, regulação da intensidade da luz,<br>estore, cenário de iluminação, contactos de janela, valores<br>térmicos, valores de luminosidade, simulação de presença,<br>dispositivos de controlo de divisões |
| Modo de instalação | Para montagem à superfície<br>Possibilidade de instalação em caixa embutida                                                                                                                                                                                                                                                                         |

##### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |