



CDH125F

Interrupteur différentiel 1P+N 25A 30mA type haute immunité à bornes décalées

Caractéristiques techniques

Architecture

| | |
|---------------|------|
| Type de pôles | 1P+N |
|---------------|------|

Courant électrique

| | |
|---|---------|
| Courant assigné nominal | 25 A |
| Courant différentiel assigné I _{dn} | 30 mA |
| Pouvoir de fermeture et de coupure | 1,50 kA |
| Courant conditionnel de court-circuit assigné I _{nc} selon EN61008-1 | 6 kA |
| Courant assigné à -25°C | 25 A |
| Courant assigné à -20°C | 25 A |
| Courant assigné à -15°C | 25 A |
| Courant assigné à -10°C | 25 A |
| Courant assigné à -5°C | 25 A |
| Courant assigné à 0°C | 25 A |
| Courant assigné à 5°C | 25 A |
| Courant assigné à 10°C | 25 A |
| Courant assigné à 15°C | 25 A |
| Courant assigné à 20°C | 25 A |
| Courant assigné à 25°C | 25 A |
| Courant assigné à 30°C | 25 A |
| Courant assigné à 35°C | 25 A |
| Courant assigné à 40°C | 25 A |
| Courant assigné à 45°C | 25 A |
| Courant assigné à 50°C | 25 A |
| Courant assigné à 55°C | 25 A |
| Courant assigné à 60°C | 25 A |
| Courant assigné à 65°C | 25 A |
| Courant assigné à 70°C | 21 A |

Installation, montage

| | |
|---------------------------------------|----------------|
| Couple de serrage nominal borne haute | 2,80 - 2,80 Nm |
| Couple de serrage nominal borne basse | 2,80 - 2,80 Nm |

Tension

| | |
|--|-------------|
| Tension assignée d'emploi U _e | 230 - 230 V |
| Type de tension d'alimentation | AC |
| Tension assignée d'isolement | 500 V |
| Tension assignée de tenue aux chocs | 4000 V |
| Tension maxi d'utilisation | 253 V |

Fréquence

| | |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 50 Hz |
|-----------|------------|

Capacité

| | |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

Compatibilité

| | |
|----------------------------------|-----|
| Compatible avec montage Rail DIN | Oui |
|----------------------------------|-----|

Sécurité

| | |
|-----------------------------------|------|
| Type de protection différentielle | A HI |
| Classe de protection (IP) | IP20 |

Installation, montage

| | |
|--|----------------|
| Type de raccordement haut pour produits modulaires | Borne à vis |
| Type de raccordement bas pour produits modulaires | Borne à vis |
| Couple de serrage | 2,80 - 2,80 Nm |

Raccordement

| | |
|---|------------------------|
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide | 1 - 25 mm ² |
| Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple | 1 - 16 mm ² |
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 16 mm ² |
| Section de raccordement en câble rigide | 1 - 25 mm ² |

Puissance

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 1,60 W |
|-----------------------------------|--------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Tropicalisation/humidité/Exécution | Tous climats |
| Altitude max. | 2000 m |

Endurance

| | |
|--|------|
| Endurance électrique en nombre de cycles | 2000 |
| Endurance mécanique nombre de manœuvres | 4000 |

Connectivité

| | |
|--|---------------|
| Type de raccordement | Borne à vis |
| Alignement des bornes hautes pour appareils modulaires | Borne décalée |
| Alignement des bornes basses pour appareils modulaires | Borne décalée |

Dimensions

| | |
|------------|----------|
| Hauteur | 84,40 mm |
| Largeur | 35,40 mm |
| Profondeur | 70 mm |

Durabilité

| | |
|------------------------------|-----|
| Conforme à la directive RoHS | Oui |
|------------------------------|-----|

Photos | dessins

