



VF312TJ1

**Ormar, Golf, PŽ, 3 reda, 36M, IP40, sa N+PE klemama i prozirnim vratima**

**Tehničke karakteristike**

**Napon**

Nazivni napon 400 - 400 V

**Instalacija, montaža**

Pogodno za korištenje na otvorenom/vani Ne

Montiranje na PŽ montaža

**Električna struja**

Nazivna struja 63 A

**Oprema**

Broj šina 3

Broj redova 3

Broj sekcija u širinu 1

Sa bravom Ne

Ima N klemni blok Da

**Kapacitet**

Broj modula 36

**Funkcije**

Sa uvodima za provodnike Da

**Dimenzije**

Visina 543 mm

Širina 352 mm

Dubina 97,50 mm

Ugrađena visina 507 mm

**Poklopac, vrata**

Broj vrata ormara 1

**Dimenzije**

Ugrađena širina 318 mm

**Poklopac, vrata**

Broj brava 0

**Dimenzije**

Ugrađena dubina 72 mm

Broj jedinica širine 12

**Poklopac, vrata**

Vrata/poklopac je proziran Da

**Materijali**

Materijal Plastika

RAL kod 9010

Boja Čista bijela

**Oprema**

Ima klemni blok za uzemljenje Da

Ima montažnu ploču Ne

**Materijali**

UV otporno Ne

**Sigurnost**

Zaštitna klasa Izolacijska klasa II

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP40

---

**Sigurnost**

Vrsta zaključavanja	Uklopna brava Bez brave
Ispitivanje užarenom žicom	650 °C

---

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----