




SRE12505

Transformador de intensidad 1250/5A

Características técnicas

Funciones

Clase de precisión	1
--------------------	---

Potencia

Potencia	15 VA
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	11 W

Dimensiones

Diámetro de la abertura	60 mm
Altura	122 mm
Anchura	100 mm
Profundidad	40 mm
Altura de la abertura	60 mm
Anchura de la abertura	81 mm

Conectividad

Tipo de conexión	Borne de tornillo
------------------	-------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	3000 V
------------------------------------	--------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-40 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 40 °C

Conexión

Sección transversal de conductor flexible	1.5 - 6 mm ²
Sección transversal de conductor rígido	1.5 - 6 mm ²

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP10
-------------------------------------	------

Corriente eléctrica

Máx. intensidad de primaria	1250 A
Máx. intensidad del secundario	5 A

Instalación, montaje

Montaje en	Perfil DIN Placa de fijación
------------	---------------------------------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí