
Fiche technique du produit
TYA661B



TYA661B

IP20

Module de sortie pour l'éclairage variable : 1 sortie directe 600W

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
Tension d'entrée	230 - 230 V
Tension d'alimentation du système	30 V DC Via le bus
Tension auxiliaire	230 - 230 V

Courant électrique

Consommation de courant bus (transfert de données)	2,30 mA
Courant assigné nominal	0 A

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Raccordement

Section de raccordement en câble souple	0.75 - 2.5 mm²
Section de raccordement en câble rigide	0.75 - 2.5 mm²
Type de connexion / prise	DRA (DIN-rail adapter)

Equipement

Nombre de sorties	1
Type de variateur	Actionneur de variation
Avec batterie	Non

Capacité

Nombre de modules	4

Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	600 W
P max. avec lampes à incandescence	600 - 600 W
Puissance du variateur	600 - 600 W

Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
Type de raccordement	QuickConnect

Éclairage

Lampes LED réglables 230 V	60 - 60 W

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS

Textes

Fusible	Protection contre les surchAuffes (affichage à LED) Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (affichage à LED)
Principe de variation	Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage Valeurs de variation minimales/maximales réglables sur l'appareil pour chaque canal
Fonction	Fonction d'apprentissage activable via le bus pour le Fonctionnement optimisé des lampes fluocompactes et à LED
Type de raccordement	Avec bornes enfichables QuickConnect
Marquage	Porte-étiquette de grande taille
Protection	Avec protection contre la surchAuffe, les surcharges et les courts-circuits