



SRE12505

Трансформатор струму вимірювальний, розмір-BG814, 1250/5A, 15VA, клас-1

Технічні характеристики

Функції

Клас точності	1
---------------	---

Потужність

Потужність	15 VA
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	11 W

Розміри

Діаметр отвору	60 mm
Висота	122 mm
Ширина	100 mm
Глибина	40 mm
Висота отвору	60 mm
Ширина отвору	81 mm

Підключення

Тип з'єднання	Гвинтова клемма
---------------	-----------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Напруга

Номінальна витримувана напруга промислової частоти (діюче значення)	3000 V
---	--------

Умови використання

Робоча температура	-40 - 40 °C
Температура зберігання / транспортування	-40 - 40 °C

Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1.5 - 6 mm ²
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 6 mm ²

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP10
-----------------------------------	------

Електричний струм

Номінальний струм первинної обмотки (I _{pr})	1250 A
Номінальний струм вторинної обмотки (I _{st})	5 A

Установлення, монтаж

Монтаж на	DIN-рейка Монтажна панель
-----------	------------------------------

Електричний струм

Номінальний струм	1250 A
-------------------	--------

Sustainability

Без галогену	Так
REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так