



HAD410

Inter. corte aparente 4P 100A 6M

Características técnicas

Corrente elétrica

Corrente nominal	100 A
Classificação de corrente aceitável AC21	100 A

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Pega rotativa curta
--------------------------	---------------------

Corrente elétrica

Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A	100 A
--	-------

Arquitetura

Número de polos	4
-----------------	---

Corrente elétrica

Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC60947	2,75 kA
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	2,75 kA
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG	25 kA

Conexão

Secção transversal de condutor rígido	70 mm ²
---------------------------------------	--------------------

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V

Potência

Potência dissipada por polo	4,30 W
Potência total dissipada em IN	17,20 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	65000 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC23	45000 W

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	4 - 4,4 Nm
---------------------------	------------

Equipamento

Acionamento do motor opcional	Não
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto	0

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
------------------------------	-------------

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Conetividade

Tipo de ligações	Terminal de parafuso
------------------	----------------------

Funções

É inversor	Não
Versão como instalação de paragem de emergência	Não
Versão de interruptor principal	Sim
Versão de chave de manutenção/serviço	Sim
Versão de interruptor de segurança	Sim
Versão como interruptor seccionador compacto	Sim

Capacidade

Número de módulos	5,95
-------------------	------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim