




HA306

Вимикач навантаження модульний з видимим розривом до 50мм², 3п 125A

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
Допустимий номінальний струм для AC21	125 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія A	125 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B	125 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія A	125 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія B	125 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія A	63 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія B	63 A
Номинальний струм короткочасної витримки I _{cw} на 1 с згідно з IEC 60947	2,50 kA
Номинальний струм короткочасної витримки I _{cw} згідно з IEC 60947	2,50 kA

Архітектура

Тип полюса	3P
Кількість полюсів	3

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	50 mm ² max.
Поперечний переріз гнучкого провідника	50 mm ²

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U _i	800 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	5,70 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	17,10 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	82000 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC23	28000 W

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт	0
Кількість допоміжних контактів, H3 контакт	0
Кількість допоміжних контактів, HВ контакт	0

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Ємність

Кількість модулів	6
-------------------	---

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	6 - 6,6 Nm
--------------------------------	------------

Розміри

Висота	86,5 mm
Ширина	108 mm
Глибина	90 mm

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes