



HA307

**Int. de maniobra mando rotativo 3P 160A**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	160 A
Corriente asignada de empleo en AC21	160 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría A.	160 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría B.	160 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría A.	160 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría B.	160 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría A.	160 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría B.	160 A
Poder asignado de cierre en cortocircuito Icm bajo 415 V CA según IEC60947-3	5,88 kA
Corriente asignada de corta duración admisible Icw 1s IEC60947	4 kA
Corriente asignada de corta duración admisible Icw IEC60947	4 kA

**Arquitectura**

Tipo de polo	3P
Número de polos	3

**Conexión**

Sección transversal de conductor rígido	95 mm <sup>2</sup>
Sección transversal de conductor flexible	95 mm <sup>2</sup>

**Tensión**

Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de empleo en alterna	380 - 415 V

**Potencia**

Potencia disipada por polo en In	3,30 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	9,90 W
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1	105000 W
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC23	72000 W

**Equipo**

Accionamiento motorizado opcional	No
Número de contactos auxiliares como contacto de cambio	0
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados	0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos	0

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C
-------------------------------	-------------

**Cubierta, puerta**

Blockable	Sí
-----------	----

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP00
-------------------------	------

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Maneta rotativa corta
-------------------------------	-----------------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Funciones**

Es el interruptor de inversión	No
Ejecución como dispositivo de parada de emergencia	No
Ejecución como interruptor principal	Sí
Ejecución como interruptor de mantenimiento/reparación	Sí
Ejecución como interruptor de seguridad	Sí
Versión como interruptor-seccionador compacto	Sí

**Capacidad**

Número de módulos	8,50
-------------------	------

**Instalación, montaje**

Par de apriete nominal	9 - 9,9 Nm
------------------------	------------

**Dimensiones**

Altura	82,5 mm
Anchura	142 mm
Profundidad	136 mm

**Sostenibilidad**

REACH – libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí