



TYC120

Passerelle EnOcean / KNX radio, montage saillie

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service par bus	21 - 32 V
Type de tension d'alimentation	DC

Réglages

Modes de configuration supportés	ETS
----------------------------------	-----

Puissance

Courant absorbé	12 mA
-----------------	-------

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

Fréquence

Fréquence d'émission/de réception radio	868,30 - 868,30 MHz
---	---------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Dimensions

Largeur	81 mm
Profondeur	25 mm

Raccordement

Type de connexion / prise au système Bus	Borne de raccordement
--	-----------------------

Textes

Fonction	Chaque canal configurable avec différentes fonctions Fonctions de récepteur EnOcean pour la conversion en télégrammes KNX : entre autres commutation, variation, store, scène de lumière, contacts de fenêtre, valeurs de température, valeurs de luminosité, simulation de présence, appareils de commande de local
Mode d'installation	Pour montage en saillie Montage possible sur boîte d'encastrement

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui