



HAD412

Вимикач навантаження поворотний 400/690В 125А, 4п, 6м

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	125 A
Допустимий номінальний струм для AC21	125 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B	125 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія B	125 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія A	100 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія B	100 A

Архітектура

Кількість полюсів	4
-------------------	---

Електричний струм

Номинальний струм короточасної витримки I _{cs} на 1 с згідно з IEC 60947	2,75 kA
Номинальний струм короточасної витримки I _{cs} згідно з IEC 60947	2,75 kA

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	70 mm ²
---	--------------------

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U _i	800 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	8000 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	7,10 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	28,40 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	82000 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC23	56000 W

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	4 - 4,4 Nm
--------------------------------	------------

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт	0
Кількість допоміжних контактів, H3 контакт	0
Кількість допоміжних контактів, HВ контакт	0

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Ємність

Кількість модулів	5,95
-------------------	------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes