




HA362

### Interrupteur à coupure apparente 3P 1250A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                                               | 1250 A |
| Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947                  | 50 kA  |
| Courant assigné d'emploi en AC21                                      | 1250 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A                       | 1250 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B                       | 1250 A |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A                       | 1250 A |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B                       | 1250 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A                       | 1000 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B                       | 1000 A |
| Capacité nominale de court-circuit Icm sous 415 V AC selon IEC60947-3 | 66 kA  |
| Courant assigné admissible Icw 1s IEC60947                            | 50 kA  |

##### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Nombre de pôles           | 3                       |
| Type d'organe de commande | Poignée rotative longue |
| Type de boîtier           | Produit complet         |
| Type de pôles             | 3P                      |

##### Plastron, porte

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP00 |
|-------------------------|------|

##### Raccordement

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 4x 185 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble souple | 4x 185 mm <sup>2</sup> |

##### Tension

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Tension nominale d'isolement Ui          | 1000 V      |
| Tension assignée de tenue aux chocs Uimp | 12000 V     |
| Tension assignée d'emploi Ue             | 380 - 415 V |

##### Puissance

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Puissance dissipée par pôle à In       | 85 W     |
| Puissance dissipée totale sous IN      | 255 W    |
| Puissance d'emploi à 400 V AC AC1      | 822000 W |
| Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23 | 562000 W |

##### Commandes et indicateurs

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Commande motorisée intégrée | No |
|-----------------------------|----|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Fonctions

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Inverseur                                           | No  |
| Fonction interrupteur arrêt d'urgence               | No  |
| Fonction Interrupteur principal                     | Oui |
| Fonction interrupteur condamnation pour maintenance | Oui |
| Fonction Interrupteur sécurité                      | Oui |
| Fonction Interrupteur sectionneur                   | Oui |

##### Équipement

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Commande motorisée optionnelle                         | No |
| Nombre de contacts auxiliaires comme contact inverseur | 0  |

---

**Equipement**

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Nombre de contacts auxiliaires à ouverture | 0 |
| Nombre contact auxiliaire à fermeture      | 0 |

**Installation, montage**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Couple de serrage | 40 - 45 Nm |
|-------------------|------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |