




HA306

Int. de maniobra mando rotativo 3P 125A

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	125 A
Corriente asignada de empleo en AC21	125 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría A.	125 A
Corriente asignada de empleo AC21 categoría B.	125 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría A.	125 A
Corriente asignada de empleo AC22 categoría B.	125 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría A.	63 A
Corriente asignada de empleo AC23 categoría B.	63 A
Corriente asignada de corta duración admisible Icw 1s IEC 60947	2,50 kA
Corriente asignada de corta duración admisible Icw 1s IEC 60947	2,50 kA

Arquitectura

Tipo de polo	3P
Número de polos	3

Conexión

Sección transversal de conductor rígido	50 mm ² max.
Sección transversal de conductor flexible	50 mm ²

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	800 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	8000 V
Tensión asignada de empleo en alterna	380 - 415 V

Potencia

Potencia disipada por polo en In	5,70 W
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	17,10 W
Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1	82000 W
Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC23	28000 W

Equipo

Accionamiento motorizado opcional	No
Número de contactos auxiliares como contacto conmutado	0
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados	0
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos	0

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-20 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Tapa, puerta

Interenclavable	Sí
-----------------	----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
-------------------------------------	------

Arquitectura

Elemento de control/operación	Mando rotativo corto
-------------------------------	----------------------

Frecuencia

Frecuencia	50 - 50 Hz
------------	------------

Funciones

Es el interruptor de inversión	No
Versión como dispositivo de parada de emergencia	No
Versión como interruptor principal	Sí
Ejecución como interruptor de mantenimiento/repación	Sí
Versión como interruptor de seguridad	Sí
Versión como interruptor-seccionador compacto	Sí

Capacidad	
Número de módulos	6
Instalación, montaje	
Par de apriete nominal	6 - 6,6 Nm
Conectividad	
Tipo de conexión	Borne de tornillo
Dimensiones	
Altura	86,5 mm
Anchura	108 mm
Profundidad	90 mm
Sostenibilidad	
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí