




HA307

## Lastscheider 3-polig 160 A modulair compact, vlag M8

### Technische eigenschappen

#### Stroom / temperatuur

|                                                                 |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Nominale stroom                                                 | 160 A   |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21                                | 160 A   |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21A                               | 160 A   |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC21B                               | 160 A   |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22A                               | 160 A   |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC22B                               | 160 A   |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC23A                               | 160 A   |
| Nominale bedrijfsstroom bij AC23B                               | 160 A   |
| Kortsluit inschakelvermogen Icm bij 415V AC volgens IEC 60947-3 | 5,88 kA |
| Nominale korteduurbestendigheid Icw 1 s IEC 60947               | 4 kA    |
| Nominale korteduurbestendigheid Icw IEC 60947                   | 4 kA    |

#### Uitvoering

|              |    |
|--------------|----|
| Pooltype     | 3P |
| Aantal polen | 3  |

#### Aansluiting

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Aansluitdoorsnede massieve ader | 95 mm <sup>2</sup> |
| Aansluitdoorsnede soepele ader  | 95 mm <sup>2</sup> |

#### Spanning

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Nominale isolatiespanning Ui           | 800 V       |
| Nominale spanning Ue                   | 380 - 415 V |
| Nominale stroomtoestands spanning Uimp | 8000 V      |

#### Vermogen

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Vermogensverlies per pool bij In  | 3,30 W   |
| Totaal vermogensverlies onder IN  | 9,90 W   |
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1  | 105000 W |
| Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC23 | 72000 W  |

#### Samenstelling

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Motorbediening optioneel                 | Nee |
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact   | 0   |
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0   |
| Aantal hulpcontacten als maakcontact     | 0   |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 - 70 °C |
|---------------------|-------------|

#### Deksel, deur

|                |    |
|----------------|----|
| Vergrendelbaar | Ja |
|----------------|----|

#### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP00 |
|--------------------------------------------|------|

#### Uitvoering

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Bedieningselement | Korte draaihendel |
|-------------------|-------------------|

#### Frequentie

|            |            |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

#### Functies

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Is omkeerschakelaar                  | Nee |
| Uitvoering als noodstopinrichting    | Nee |
| Uitvoering als hoofdschakelaar       | Ja  |
| Uitvoering als werkschakelaar        | Ja  |
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar | Ja  |
| Uitvoering als lastscheider          | Ja  |

---

**Installatie, montage**

|                |            |
|----------------|------------|
| Aandraaimoment | 9 - 9,9 NM |
|----------------|------------|

---

**Capaciteit**

|                |      |
|----------------|------|
| Aantal modules | 8,50 |
|----------------|------|

---

**Afmetingen**

|         |         |
|---------|---------|
| Hoogte  | 82,5 mm |
| Breedte | 142 mm  |
| Diepte  | 136 mm  |

---

**Duurzaamheid**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH-SVHC vrij | Ja |
| RoHS conform    | Ja |