



HA307

Lastbrytare 160A 3-Polig

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Märkström	160 A
Acceptabel märkdriftström vid AC21	160 A
Acceptabel märkdriftström vid AC21 i kategori A	160 A
Acceptabel märkdriftström AC21 i kategori B	160 A
Acceptabel märkdriftström vid AC22 i kategori A	160 A
Acceptabel märkdriftström AC22 i kategori B	160 A
Acceptabel märkdriftström vid AC23 i kategori A	160 A
Acceptabel märkdriftström AC23 i kategori B	160 A
Märkslutförmåga Icm under 415V AC enligt IEC 60947-3	5,88 kA
Märkkorttidsström Icw 1s IEC 60947	4 kA
Märkkorttidsström Icw IEC 60947	4 kA

Arkitektur

Antal poler	3P
Antal poler	3

Anslutning

Area solid ledare	95 mm ²
Area flexibel ledare	95 mm ²

Spänning

Nominell isolationsspänning Ui	800 V
Märkdriftspänning Ue	380 - 415 V
Nominell impulsskyddspänning Uimp	8000 V

Ström

Förlusteffekt per pol vid In	3,30 W
Total effektförlust vid nominell märkström	9,90 W
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1	105000 W
Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC23	72000 W

Utrustning

Motordrift valbar	Nej
Antal växlande hjälpkontakter	0
Antal öppnande hjälpkontakter	0
Antal slutande hjälpkontakter	0

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-20 - 70 °C
------------------	-------------

Skydd, dörr

Låsbar	Ja
--------	----

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP00
---------------------	------

Arkitektur

Styr/manöverelement	Kort vridhandtag
---------------------	------------------

Frekvens

Frekvens	50 - 60 Hz
----------	------------

Funktioner

Är backbrytare	Nej
Utförande som nödstoppsinstallation	Nej
Utförande som huvudbrytare	Ja
Utförande som service-/reparationsbrytare	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare	Ja
Utförande som kompakt frångiljare	Ja

Kapacitet

Antal moduler	8,50
---------------	------

Installation, montering

Nominellt åtdragningsmoment	9 - 9,9 Nm
-----------------------------	------------

Dimensioner

Höjd	82,5 mm
Bredd	142 mm
Djup	136 mm

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja