




HA366

### Interrupteur à coupure apparente 3P 2500A

#### Caractéristiques techniques

##### Architecture

|                 |    |
|-----------------|----|
| Nombre de pôles | 3  |
| Type de pôles   | 3P |

##### Courant électrique

|                                                      |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Courant assigné nominal                              | 2500 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21                     | 2500 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A      | 2500 A |
| Courant court-circuit avec fusible gl-gG             | 100 kA |
| Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947 | 50 kA  |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B      | 2500 A |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A      | 800 A  |

##### Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 380 - 415 V |
|------------------------------|-------------|

##### Courant électrique

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947 | 50 kA |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B    | 800 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A    | 800 A |

##### Tension

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Tension assignée d'isolement | 1000 V |
|------------------------------|--------|

##### Courant électrique

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B | 800 A |
|-------------------------------------------------|-------|

##### Installation, montage

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Couple de serrage | 40 - 45 Nm |
|-------------------|------------|

##### Puissance

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Puissance dissipée totale sous IN | 615 W     |
| Puissance d'emploi à 400 V en AC1 | 1645000 W |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP00 |
|-------------------------|------|

##### Puissance

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Puissance d'emploi à 400 V en AC-23 | 720000 W |
|-------------------------------------|----------|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

##### Raccordement

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Section de raccordement en câble souple | 2x 300 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble rigide | 2x 300 mm <sup>2</sup> |

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |