




HA367

Interrupteur à coupure apparente 3P 3200A

Caractéristiques techniques

Architecture

Nombre de pôles	3
Type de pôles	3P

Courant électrique

Courant assigné nominal	3200 A
Courant assigné d'emploi en AC21	3200 A
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A	3200 A
Courant assigné admissible courte durée Icw IEC60947	50 kA
Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B	3200 A
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A	800 A

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné admissible sous 1 seconde IEC60947	50 kA
Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B	800 A
Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A	800 A

Tension

Tension assignée d'isolement	1000 V
------------------------------	--------

Courant électrique

Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B	800 A
---	-------

Puissance

Puissance dissipée totale sous IN	1020 W
Puissance d'emploi à 400 V en AC1	2106000 W

Sécurité

Indice de protection IP	IP00
-------------------------	------

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V en AC-23	720000 W
-------------------------------------	----------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 70 °C
------------------------	-------------

Raccordement

Section de raccordement en câble rigide	2x 300 mm ²
---	------------------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui