




HA308

Inter. corte visível 3P 200A 8,5M

Características técnicas

Intensidade de corrente

Corrente nominal	200 A
Classificação de corrente aceitável AC21	200 A
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A	200 A
Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B	200 A
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A	200 A
Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B	200 A
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A	200 A
Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B	200 A
Capacidade nominal de produção de curto-circuitos Icm inferior a 415 V AC, de acordo com a IEC60947-3	5,88 kA
Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947	4 kA

Arquitetura

N.º de polos	3P
Número de polos	3

Ligações

Secção transversal de condutor rígido	95 mm ²
Secção transversal de condutor flexível	95 mm ²

Tensão

Tensão nominal de isolamento Ui	800 V
Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V
Tensão nominal de resistência a impulsos Uimp	8000 V

Potência

Potência dissipada por polo	5,80 W
Potência total dissipada em IN	17,40 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	131000 W
Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC23	90000 W

Equipamento

Acionamento do motor opcional	Não
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente fechado	0
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto	0

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-20 - 70 °C
------------------------------	-------------

Tampa, porta

Bloqueável	Sim
------------	-----

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP00
-----------------------	------

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Botão de giro longo
--------------------------	---------------------

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Funções

É inversor	Não
Versão como instalação de paragem de emergência	Não
Versão de interruptor principal	Sim
Versão de chave de manutenção/serviço	Sim
Versão de interruptor de segurança	Sim
Versão como interruptor seccionador compacto	Sim

Instalação / montagem

Binário de aperto nominal	9 - 9,9 Nm
---------------------------	------------

Capacidade

Número de módulos	8,50
-------------------	------

Dimensões

Altura	82,5 mm
Largura	142 mm
Profundidade	136 mm

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim