



HW4W440DS

**Interruptor de maniobra HW4 extraíble 4P 4000A**

**Características técnicas**

**Corriente eléctrica**

|                                                                                                        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada                                                                             | 4000 A |
| Corriente asignada de corta duración admisible I <sub>cw</sub> t=1 s 220 - 240 V CA según IEC60947 - 3 | 85 kA  |
| Corriente asignada de corta duración admisible I <sub>cw</sub> t=1 s 380 - 415 V CA según IEC60947 - 3 | 85 kA  |

**Arquitectura**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Número de polos                      | 4         |
| Tipo de construcción del dispositivo | Extraíble |

**Tensión**

|                                                             |         |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Tensión asignada de aislamiento U <sub>i</sub>              | 1000 V  |
| Resistencia a picos de tensión asignada (U <sub>imp</sub> ) | 12000 V |

**Frecuencia**

|            |            |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

**Condiciones de uso**

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

**Sostenibilidad**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| REACH - libre de SVHC | Sí |
| Conforme con RoHS     | Sí |