




HA360

### Interrupteur à coupure apparente 3P 800A

#### Caractéristiques techniques

##### Courant électrique

|                                                                                      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Courant assigné nominal                                                              | 800 A |
| Courant assigné admissible I <sub>cn</sub> W IEC 60947                               | 26 kA |
| Courant assigné d'emploi en AC21                                                     | 800 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie A                                      | 800 A |
| Courant assigné d'emploi en AC21 en catégorie B                                      | 800 A |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie A                                      | 800 A |
| Courant assigné d'emploi en AC22 en catégorie B                                      | 800 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie A                                      | 800 A |
| Courant assigné d'emploi en AC23 en catégorie B                                      | 800 A |
| Pouvoir de fermeture en court-circuit I <sub>cm</sub> sous 415V AC selon IEC 60947-3 | 48 kA |
| Courant assigné admissible I <sub>cn</sub> 1s IEC60947                               | 26 kA |

##### Architecture

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Nombre de pôles           | 3                       |
| Type d'organe de commande | Poignée rotative longue |
| Type de boîtier           | Produit complet         |
| Type de pôles             | 3P                      |

##### Couvercle, porte

|              |     |
|--------------|-----|
| Cadenassable | Oui |
|--------------|-----|

##### Sécurité

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Classe de protection (IP) | IP00 |
|---------------------------|------|

##### Raccordement

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Section de raccordement en câble rigide | 2x 300 mm <sup>2</sup> |
| Section de raccordement en câble souple | 2x 300 mm <sup>2</sup> |

##### Tension

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'isolement             | 1000 V      |
| Tension assignée de tenue aux chocs      | 12000 V     |
| Tension assignée d'emploi U <sub>e</sub> | 380 - 415 V |

##### Puissance

|                                               |          |
|-----------------------------------------------|----------|
| Puissance dissipée par pôle à I <sub>n</sub>  | 39,70 W  |
| Puissance dissipée totale sous I <sub>N</sub> | 119,10 W |
| Puissance d'emploi à 400 V AC AC1             | 526000 W |
| Puissance d'emploi sous 400 V AC AC-23        | 360000 W |

##### Commandes et indicateurs

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Commande motorisée intégrée | Non |
|-----------------------------|-----|

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -20 - 70 °C |
|------------------------|-------------|

##### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Fonctions

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Inverseur                                           | Non |
| Fonction interrupteur arrêt d'urgence               | Non |
| Fonction Interrupteur principal                     | Oui |
| Fonction interrupteur condamnation pour maintenance | Oui |
| Fonction Interrupteur sécurité                      | Oui |
| Fonction Interrupteur sectionneur                   | Oui |

##### Équipement

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Commande motorisée optionnelle      | Non |
| Nombre contact auxiliaire inverseur | 0   |

---

**Équipement**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Nombre contact auxiliaire à ouverture | 0 |
| Nombre contact auxiliaire à fermeture | 0 |

**Installation, montage**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Couple de serrage | 40 - 45 Nm |
|-------------------|------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |