




HA360

Вимикач навантаження корпусний до 2х300мм², 3п 800А

Технічні характеристики

Електричний струм

Номинальний струм	800 A
Номинальний струм короточасної витримки I _{cw} згідно з IEC 60947	26 kA
Допустимий номінальний струм для AC21	800 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія A	800 A
Допустимий номінальний струм AC21, категорія B	800 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія A	800 A
Допустимий номінальний струм AC22, категорія B	800 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія A	800 A
Допустимий номінальний струм AC23, категорія B	800 A
Номинальна здатність до утворення короткого замикання I _{cm} за 415 В AC згідно з IEC 60947-3	48 kA
Номинальний струм короточасної витримки I _{cw} на 1 с згідно з IEC 60947	26 kA

Архітектура

Кількість полюсів	3
Тип полюса	3P

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP00
-----------------------------------	------

Під'єднання

Поперечний переріз жорсткого провідника	2x 300 mm ²
Поперечний переріз гнучкого провідника	2x 300 mm ²

Напруга

Номинальна напруга ізоляції U _i	1000 V
Номинальна імпульсна витримувана напруга U _{imp}	12000 V
Номинальна робоча напруга змінного струму	380 - 415 V

Потужність

Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс	39,70 W
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	119,10 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC1	526000 W
Номинальна робоча потужність за 400 В AC AC23	360000 W

Умови використання

Робоча температура	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

Обладнання

Кількість допоміжних контактів, перекидний контакт	0
Кількість допоміжних контактів, HЗ контакт	0
Кількість допоміжних контактів, HВ контакт	0

Встановлення, монтаж

Номинальний момент затягування	40 - 45 Nm
--------------------------------	------------

Sustainability

Відповідність REACH	Yes
Відповідність RoHS	Yes