



SPK602

### Parafoudre 2P pour ligne ADSL

#### Caractéristiques techniques

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
Couple de serrage	0,5 - 0,5 Nm

##### Normes

Classe d'exigence IEC 61643	C1
	C2
	C3
	D1
	B2

##### Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue	130 - 130 V
Tension de fonctionnement continue Uc selon IEC 61643-1	185 V
Niveau de protection de la tension Up neutre-terre selon IEC 61643-11	0,30 kV

##### Courant électrique

Courant de décharge nominal In 8 - 20 µs C2 IEC 61643	10 kA
Courant d'impulsion de foudre limp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE	1 kA
Décharge maximale (Imax) L-N(PEN)/ N-PE	10 kA

##### Dimensions

Hauteur	90 mm
Largeur	17,70 mm
Profondeur	65,5 mm

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-40 - 85 °C
------------------------	-------------

##### Equipement

Avec contact de signalisation à distance	Oui
--	-----

##### Raccordement

Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble souple	0,2 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement des bornes amont et aval à vis, en câble rigide	0,2 - 4 mm <sup>2</sup>

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----