




HA365

**Inter. corte aparente 3P 2000A**

### Características técnicas

#### Arquitetura

|                 |    |
|-----------------|----|
| Número de polos | 3  |
| N.º de polos    | 3P |

#### Corrente elétrica

|                                                                       |        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| Corrente nominal                                                      | 2000 A |
| Classificação de corrente aceitável AC21                              | 2000 A |
| Classificação de corrente aceitável AC21 categoria A                  | 2000 A |
| Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG | 100 kA |
| Classificação de corrente aceitável AC21 categoria B                  | 2000 A |
| Corrente nominal de resistência de curta duração Icw IEC60947         | 50 kA  |
| Classificação de corrente aceitável AC22 categoria A                  | 800 A  |

#### Tensão

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Tensão nominal de funcionamento Ue | 380 - 415 V |
|------------------------------------|-------------|

#### Corrente elétrica

|                                                                  |       |
|------------------------------------------------------------------|-------|
| Classificação de corrente aceitável AC22 categoria B             | 800 A |
| Corrente nominal de resistência de curta duração Icw 1s IEC60947 | 50 kA |
| Classificação de corrente aceitável AC23 categoria A             | 800 A |

#### Tensão

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Tensão nominal de isolamento Ui | 1000 V |
|---------------------------------|--------|

#### Corrente elétrica

|                                                      |       |
|------------------------------------------------------|-------|
| Classificação de corrente aceitável AC23 categoria B | 800 A |
|------------------------------------------------------|-------|

#### Instalação, montagem

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Binário de aperto nominal | 40 - 45 Nm |
|---------------------------|------------|

#### Potência

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Potência total dissipada em IN                        | 420 W     |
| Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1  | 1316000 W |
| Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC23 | 720000 W  |

#### Segurança

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Índice de proteção IP | IP00 |
|-----------------------|------|

#### Condições de utilização

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamento | -20 - 70 °C |
|------------------------------|-------------|

#### Conexão

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| Secção transversal de condutor flexível | 2x 300 mm² |
| Secção transversal de condutor rígido   | 2x 300 mm² |

#### Sustentabilidade

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| REACH - livre de SVHC | Sim |
| Conformidade RoHs     | Sim |