




HA367

Lasttrennschalter+Trennungsanz. 3P 3200A

Technische Eigenschaften

Architektur

Polanzahl	3
Polart	3P

Elektrischer Strom

Nennstrom	3200 A
Strombelastbarkeit bei AC21	3200 A
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie A	3200 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw IEC60947	50 kA
Strombelastbarkeit bei AC21 in Kategorie B	3200 A

Spannung

Bemessungsbetriebsspannung Ue	380 - 415 V
-------------------------------	-------------

Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie A	800 A
Strombelastbarkeit bei AC22 in Kategorie B	800 A
zul. Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw unter 1s IEC60947	50 kA

Spannung

Isolationsspannung Ui	1000 V
-----------------------	--------

Elektrischer Strom

Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie A	800 A
Strombelastbarkeit bei AC23 in Kategorie B	800 A

Leistung

Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	1020 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC1	2106000 W
Bemessungsbetriebsleistung bei 400 V AC AC23	720000 W

Sicherheit

Schutzart IP	IP00
--------------	------

Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur	-20 - 70 °C
--------------------	-------------

Anschluss

Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	2x 300 mm ²
---	------------------------

Nachhaltigkeit

REACH-konform	Ja
RoHS-konform	Ja