




HA367

Rozłącznik izolacyjny 3P 3200A

Właściwości techniczne

Architektura

Liczba biegunów	3
Układ biegunów	3P

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	3200 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21	3200 A
Dopuszczalny prąd znamionowy AC21 kategoria A	3200 A
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC21 kategoria B	3200 A
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw IEC 60947	50 kA
Dopuszczalny prąd znamionowy AC22 kategoria A	800 A

Napięcie

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	380 - 415 V
--	-------------

Prąd elektryczny

Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B	800 A
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 60947	50 kA
Dopuszczalny prąd znamionowy AC23 kategoria A	800 A

Napięcie

Napięcie znamionowe izolacji Ui	1000 V
---------------------------------	--------

Prąd elektryczny

Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC23 kategoria B	800 A
--	-------

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	1020 W
Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC1	2106000 W

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP00
------------------------------------	------

Moc

Znamionowa moc robocza przy 400 V AC AC23	720000 W
---	----------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-20 - 70 °C
-------------------------	-------------

Rodzaj połączenia

Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego	2x 300 mm ²
--	------------------------

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak